


Адапторна плоча VABA-C13-100-2-F90-G12-G14

Номер на част: 8189575

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	960 1200 1440 1920 2300
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Адаптор за ротационно задвижване
Свързването на разпределителя съответства на стандарта	VDI/VDE 3845-1
Работно налягане	0 МПа...0.9 МПа 0 бар...9 бар
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на флуида	-40 °C...80 °C
Температура на околната среда	-40 °C...80 °C
Тегло на продукта	4331 g
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка	Изпълнение като присъединителна плоча, Airing
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 2	G1/4
Пневматична връзка 3	G1/2
Пневматична връзка 4	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав, гладко анодирана (20 µm)
Материал на уплътненията	EPDM NBR
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав, гладко анодирана (20 µm)
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема