

Разделителен елемент VABD-XA-12-P2

Номер на част: 8191737

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	12
Разделяне на зони с налягане	Канал 3 и 5
Размер на опаковката	2
Работно налягане	-0.1 МПа...0.7 МПа -1 бар...7 бар
Годност за работа с вакуум	да
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Тегло на продукта	0.5 g
Начин на закрепване	ръчно натискане
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	HNBR
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID