


Основа
VABX-A-S-BU-12-SHUU-U
Номер на част: 8191789

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	1 2
Размер на растерната решетка	19.05 mm
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Интегрирана функция	с електрическа свързка
Посока на потока	реверсивна
Съвместимост с	Вентилен остров VTUX-A-S
Годност за работа с вакуум	да
Размери Ш x Д x В	19,05 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
Степен на замърсяване	2
Одобрение	RCM Mark
Маркировка КС	КС-EMV
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 95 %
Клас защита	IP65
Категория свръхнапрежение	II
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Номинална височина на употреба	< 3000 m NHN
Тегло на продукта	56.3 g
Електрическо задействане	AP-интерфейс
Комуникационен интерфейс, протокол	AP
Начин на закрепване на присъединителна плоча	с отвор
Начин на закрепване	Обтегач
Пневматична връзка 1	за патрон 15 mm
Пневматична връзка 5	за патрон 15 mm

Характеристика	Стойност
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Подсилен с POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Материал на скобата	високолегирана стомана, неръждаема