


Обратен клапан VBNF-CBA-Q6-Q6

Номер на част: 8193270

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция
Пневматична връзка 1	QS-6
Пневматична връзка 2	QS-6
Връзка за управляващ въздух 21	QS-6
Начин на задействане	ръчен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	260 l/min
Работно налягане	1 MPa 10 бар
Управляващо налягане	0.2 MPa...1 MPa 2 бар...10 бар 29 psi...145 psi
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Материал на тялото	PBT
Цвят на тялото	сив
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Монтажно положение	произволно
Начин на задействане управляема възвратна функция	пневматично
Ръчна функция обезвъздушаване	с бутон
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.2 бар...10 бар
Нормален дебит 1->2 (6-0)	500 l/min
Стандартен номинален дебит 1->2 (6-5)	260 l/min
Време за превключване изкл.	9 мсек
Време за превключване вкл.	6 мсек
Взривозащита	Зона 2 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Управляващ флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Тегло на продукта	23.3 g

Характеристика	Стойност
Материал на покритието	ES-BE
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	PBT
Материал на уплътненията	NBR
Материал на освобождаващия пръстен	POM