


Обратен клапан VBNF-LBA-G18-Q4

Номер на част: 8193272

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	отблокираща се възвратна функция
Избор на допълнителна функция	ръчно обезвъздушаване
Пневматична връзка 1	QS-4
Пневматична връзка 2	G1/8
Връзка за управляващ въздух 21	QS-4
Начин на закрепване	завинтване
Работно налягане	0.02 MPa...1 MPa 0.2 бар...10 бар
Управляващо налягане	0.2 MPa...1 MPa 2 бар...10 бар 29 psi...145 psi
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Материал на тялото	PBT
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Монтажно положение	произволно
Начин на задействане управляема възвратна функция	пневматично
Ръчна функция обезвъздушаване	с бутон
Възможност за въртене	360 deg/не се допуска постоянно завъртане
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.02 MPa...1 MPa 0.2 бар...10 бар 2.9 psi...145 psi
Нормален дебит 1->2 (6-0)	500 l/min
Стандартен номинален дебит 1->2 (6-5)	260 l/min
Време за превключване изкл.	9 мсек
Време за превключване вкл.	6 мсек
Взривозащита	Зона 2 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Управляващ флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Характеристика	Стойност
Номинален въртящ момент на затягане	3 Nm 6 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	27.9 g
Материал на покритието	ES-BE
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	PBT
Материал на уплътненията	NBR
Материал на кухия болт	Алуминиева ковка сплав
Материал на освобождаващия пръстен	POM