

Покриваща капачка NEAU-AK-M8

Номер на част: 8196625

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	10 mm
Височина	11 mm
Размер	M8x1
Конструкция	Тапа
Начин на закрепване	завинтване
Тегло на продукта	4.8 g
Размер на опаковката	8
Електрическо присъединяване	Куплунг
Клас защита	IP67
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Цвят на тялото	черен
Материал на тялото	PBT
Монтажно положение	произволно
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Противопожарно изпитване	UL94 V-0
Цвят	черен