

Профилно закрепване EАНF-E24-60-P-D4

Номер на част: 8197129

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	60
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-C1-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Тегло на продукта	119 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на планката	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Материал на винтовете	Стомана