

Аксиален модул EAMM-A-L95-160G-G2

Номер на част: 8197453

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	112 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	4500 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	430 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	200 Nm
Тегло на продукта	6264 g
Код на интерфейс актуатор	L95
Код на интерфейс мотор In	160G
Указание за материала	Съответствие с RoHS