


Аксиален модул EAMM-A-S62-100A-G3

Номер на част: 8197486

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	80 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	6000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	34.8 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	21 Nm
Тегло на продукта	1250 g
Код на интерфейс актуатор	S62
Код на интерфейс мотор In	100A
Указание за материала	Съответствие с RoHS