

Бутално задвижване DFPK-46-17-T32-V4

Номер на част: 8198975

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен размер серво задвижване	46
Ход	17 mm
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	с механично показание
Управляваща функция	Затворен с пружинна сила, NC
Работно налягане	0.5 MPa...1 MPa 5 бар...10 бар 72.5 psi...145 psi
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагеря	-10 °C...60 °C
Клас защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	1298 g
Пневматична връзка	Вътрешна резба G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Лята неръждаема стомана
Материал на уплътненията	FPM
Материал на тялото	Лята неръждаема стомана
Номер на материала на тялото	1.4408
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема