


Цапфа
DARF-Q13-16
Номер на част: 8200998

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	16
Монтажно положение	произволно
за Ø на буталото	Ø 16
Конструктивна структура	Цапфа
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-C1-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Подходящ за производство на батерии с намалени стойности на Cu/Zn/Ni (F1a)
Категория чистота на помещението	Клас 9 съгласно ISO 14644-1
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Макс. Момент на огъване	4 Nm
Максимално статично осово натоварване	140 Б
Тегло на продукта	75 g
Начин на закрепване	с проходни отвори и центрараща втулка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на цапфата	Подобрена стомана