


Направляващ модул FEN-12/16-200-KF

Номер на част: 8204030

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	12/16
Ход	200 mm
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Взривозащита	Спазване на указаниято в сертификата
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Макс. сила Fy	520 Б
Макс. сила Fy, статична	830 Б
Макс. сила Fz	520 Б
Макс. сила Fz, статична	830 Б
Макс. момент Mx	12 Nm
Макс. момент Mx статичен	20 Nm
Макс. момент My	7 Nm
Мах. момент My, статичен	12 Nm
Макс. момент Mz	7 Nm
Макс. момент Mz статичен	12 Nm
Придвижваща сила	15 Б
Движеща се маса	401 g
Тегло на продукта	669 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал водещ елемент	Подобрена стомана
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал планка	Алуминиева ковка сплав, анодирана