


Направляващ модул FEN-25-200-KF

Номер на част: 8204039

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Ход	200 mm
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Макс. сила Fy	520 Б
Макс. сила Fy, статична	830 Б
Макс. сила Fz	520 Б
Макс. сила Fz, статична	830 Б
Макс. момент Mx	15 Nm
Макс. момент Mx статичен	24 Nm
Макс. момент My	20 Nm
Мах. момент My, статичен	31 Nm
Макс. момент Mz	20 Nm
Макс. момент Mz статичен	31 Nm
Придвижваща сила	15 Б
Движеща се маса	509 g
Тегло на продукта	1053 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал водещ елемент	Подобрена стомана
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал планка	Алуминиева ковка сплав, анодирана