

Вакуумен засмуквател OGVN-35-A-U-G14

Номер на част: 8204819

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Компенсатор на височина смукателна чаша с държач	9.5 mm
Номинален диаметър	5 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	35 mm
Обем на смукателната чаша с държач	4.4 cm ³
Присъединителна позиция	горно
Монтажно положение	произволно
Форма на смукателната чаша с държач	кръгъл силфон 1,5
Работно налягане	-95 kPa...0 kPa -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номинално работно налягане	-70 kPa -0.7 бар -10.15 psi
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	10 °C...45 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	39.5 Б
Тегло на продукта	13 g
Начин на закрепване	чрез връзка за вакуум
Връзка за вакуум	G1/4
Цвят	синьо/светло синьо
Твърдост по Шор	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Материал резбова шийка	Алуминиева ковка сплав
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Материал на смукателната чаша с държач	PUR