

Адапторна плоча OAMC-PA-G14-4

Номер на част: 8205196

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Материал на крепежен винел	Алуминий, анодиран
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Присъединителна плоча
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:--]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. въртящ момент на затягане	1 Nm
Тегло на продукта	215 g
Начин на закрепване	Директно закрепване чрез резба
Закрепване смукателна чаша с държач	Женска резба G1/4
Закрепване за смукателна чаша, брой	4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на планката	Алуминиева ковка сплав, анодирана