


Компенсатор на дължина VAL-1/4-20-F1A

Номер на част: 8214724

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Компенсатор на височина държач за смукателна чаша	20 mm
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Връзка за вакуум горе
Работно налягане	-0.95 бар...8 бар
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Подходящ за производство на батерии с намалени стойности на Cu/ Zn/Ni (F1a)
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	118 g
Начин на закрепване	с външна резба M26x1,5
Закрепване смукателна чаша с държач	Женска резба G1/4
Връзка за вакуум	Вътрешна резба G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминий
Материал на държача	Алуминий POM високолегирана стомана, неръждаема