

Куплунг
ЕАМС-56-58-19-32-U
Номер на част: 8228600

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	19 mm
Монтажен диаметър 2	32 mm
Размер	56
Номинална дължина	58 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	5500 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	128 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	72 Nm
Тегло на продукта	271 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS