


Главина на съединителя ЕАМС-Н-10-5-GB5-5

Номер на част: 8228646

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	5 mm
Размер	10
Номинална дължина	9.5 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	10000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	0.022 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	0.6 Nm
Тегло на продукта	2 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS