


Главина на съединителя EAMC-H-15-7-GB8-8

Номер на част: 8228650

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	8 mm
Размер	15
Номинална дължина	12.4 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	10000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	0.191 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	2 Nm
Тегло на продукта	4 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS