


Главина на съединителя ЕАМС-Н-25-10-GB8-14

Номер на част: 8228653

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	14 mm
Размер	15/25
Номинална дължина	15.4 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	10000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	1.04 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	2 Nm
Тегло на продукта	11 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS