

Главина на съединителя ЕАМС-Н-30-10-GB16-12

Номер на част: 8228659

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	12 mm
Размер	30
Номинална дължина	20.7 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	8000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	3.2 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	11.5 Nm
Тегло на продукта	24 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS