

Главина на съединителя ЕАМС-Н-35-13-GB16-19

Номер на част: 8228661

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	19 mm
Размер	30/35
Номинална дължина	23.4 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	8000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	5.8 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	15 Nm
Тегло на продукта	31 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS