

# Омаслител MS4-LOE-AGC-R

Номер на част: 8232827

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                      | 4                                                                  |
| Серия                                                       | MS                                                                 |
| Монтажно положение                                          | вертикално +/- 5°                                                  |
| Конструктивна структура                                     | Пропорционален стандартен омаслител мъгла                          |
| Макс. количество за пълнене с масло                         | 30 cm <sup>3</sup>                                                 |
| Защита на обвивката                                         | Пластмасова предпазна чаша                                         |
| Работно налягане                                            | 0.1 MPa...1.2 MPa<br>1 бар...12 бар<br>14.5 psi...174 psi          |
| Минимален дебит за функцията на омаслителя                  | 40 l/min                                                           |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 2200 l/min                                                         |
| Работен флуид                                               | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертни газове |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна работа в омаслено състояние                               |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 2 - умерена опасност от корозия                                    |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Температура на лагера                                       | -10 °C...60 °C                                                     |
| Годност за хранителни продукти                              | вж. Разширена информация за материала                              |
| Температура на флуида                                       | -10 °C...60 °C                                                     |
| Вискозитет на маслото                                       | ISO VG 32                                                          |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...60 °C                                                     |
| Тегло на продукта                                           | 325 g                                                              |
| Начин на закрепване                                         | по избор:<br>Вграждане проводник<br>с принадлежности               |
| Пневматична връзка 1                                        | G3/8                                                               |
| Пневматична връзка 2                                        | G3/8                                                               |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                                                |
| Материал на присъединителната плоча                         | Алуминиева отливка под налягане                                    |
| Материал на уплътненията                                    | NBR                                                                |
| Материал на тялото                                          | Алуминиева отливка под налягане                                    |
| Материал чаша                                               | PC                                                                 |