

Разпределител MS6-EE-AGF-V24

Номер на част: 8232874

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Серия	MS
Размер	6
Конструктивна структура	Бутален шибър
Начин на задействане	електрическо
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Ръчно задействане	с фиксация с бутон
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Вид управление	предуправляем
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Работно налягане	0.4 MPa...1.8 MPa 4 бар...18 бар
Припокриване	положително припокриване
C-стойност	29 l/sbar
b-стойност	0.4
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	7000 l/min
Продължителност на включване	100%
Характеристики на бобината	24 V DC: 1,5 W
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Начин на закрепване	по избор: Вграждане проводник с принадлежности
Монтажно положение	произволно

Характеристика	Стойност
Посока на потока	не е реверсивна
Тегло на продукта	1040 g
Пневматична връзка 1	G1
Пневматична връзка 2	G1
Пневматична връзка 3	G1/2
Захранване с управляващ въздух	вътрешно
Електрическо присъединяване	съгласно EN 175301-803
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане