

Разпределител MS6-EM1-AGE

Номер на част: 8232875

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Серия	MS
Размер	6
Конструктивна структура	Въртящ шибър
Начин на задействане	ръчен
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Фиксатор на задействането	заклучване с принадлежности
Вид управление	директно
Функция на разпределител	3/2 бистабилен
Работно налягане	0 МПа...1.8 МПа 0 бар...18 бар
С-стойност	30.8 l/sbar
b-стойност	0.57
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	8700 l/min
Стандартен номинален дебит 2-3	6200 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Начин на закрепване	по избор: Вграждане проводник с принадлежности
Монтажно положение	произволно
Посока на потока	не е реверсивна
Тегло на продукта	880 g
Пневматична връзка 1	G3/4
Пневматична връзка 2	G3/4
Пневматична връзка 3	G1/2

Характеристика	Стойност
Материал на уплътненията	ТРЕ-У(PU)
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане