

Омаслител MS6-LOE-AGE-R

Номер на част: 8232972

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Конструктивна структура	Пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество за пълнене с масло	75 cm ³
Защита на обвивката	Пластмасова предпазна чаша
Работно налягане	0.1 MPa...1.6 MPa 1 бар...16 бар 14.5 psi...232 psi
Минимален дебит за функцията на омаслителя	50 l/min
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	7200 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Вискозитет на маслото	ISO VG 32
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	900 g
Начин на закрепване	по избор: Вграждане проводник с принадлежности
Пневматична връзка 1	G3/4
Пневматична връзка 2	G3/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева отливка под налягане
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	PC