


Пневмоподготвяща група - комплект MSB4-1/4:I1:I3

Номер на част: 8233006

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Конструктивна структура	Фиброфилтър
Макс. количество кондензат	19 ml
Защита на обвивката	Пластмасова предпазна чаша
Работно налягане	0 МПа...1.4 МПа 0 бар...14 бар 0 psi...203 psi
Макс. нормален дебит	360 l/min
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [5:-:3]
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	400 g
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Материал на уплътненията	NBR
Материал на филтъра	Боросиликатни влакна
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	PC