

Пневмоподготвяща група - комплект MSB4-1/4:02:02-WP-Z

Номер на част: 8233010

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване заключване с принадлежности
Конструктивна структура	Регулатор на налягане без манометър
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Работно налягане	0.08 MPa...1.4 MPa 0.8 бар...14 бар 11.6 psi...203 psi
Диапазон на регулиране на налягането	0.03 MPa...0.7 MPa 0.3 бар...7 бар 4.35 psi...101.5 psi
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	490 g
Начин на закрепване	с крепежен винел
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане