

Пневмоподготвяща група - комплект MSB4-1/8:C3:J1:D1:A1:F3-WP

Номер на част: 8233012

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване заключване с принадлежности
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	40 µm
Ръчно задействане	с фиксация с бутон
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Конструктивна структура	Разклонителен модул Разпределител за плавно покачване на налягането Разпределител Разпределител-филтър-регулатор
Макс. количество кондензат	19 ml
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Защита на обвивката	Пластмасова предпазна чаша
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	0.45 MPa...1.4 MPa 4.5 бар...14 бар 65.25 psi...203 psi
Диапазон на регулиране на налягането	0.4 MPa...1.2 MPa 4 бар...12 бар 58 psi...174 psi
Макс. нормален дебит	450 l/min
Характеристики на бобината	24 V DC: 1,5 W
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C

Характеристика	Стойност
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	1500 g
Начин на закрепване	с крепителен винкел
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 2	G1/8
Пневматична връзка 3	G1/4
Материал на филтъра	PE
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	PC