

# Пневмоподготвяща група - комплект MSB6-1/4:C3:J1:D1:A1:F3-WP

Номер на част: 8233029

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                               | 6                                                                                                                                          |
| Серия                                | MS                                                                                                                                         |
| Фиксатор на задействането            | Въртящ бутон със заключване<br>заключване с принадлежности                                                                                 |
| Монтажно положение                   | вертикално +/- 5°                                                                                                                          |
| Финост на филтрация                  | 40 µm                                                                                                                                      |
| Ръчно задействане                    | с фиксация<br>с бутон                                                                                                                      |
| Кондензотделител                     | ръчно завъртащ се                                                                                                                          |
| Конструктивна структура              | Разклонителен модул                                                                                                                        |
| Макс. количество кондензат           | 38 ml                                                                                                                                      |
| Функция на регулатор                 | Изходно налягане постоянно<br>с компенсация на предварителното налягане<br>с вторично обезвъздушаване<br>с характеристики на обратен поток |
| Защита на обвивката                  | Пластмасова предпазна чаша                                                                                                                 |
| Индикатор за налягане                | с манометър                                                                                                                                |
| Работно налягане                     | 0.45 MPa...1.8 MPa<br>4.5 бар...18 бар<br>65.25 psi...261 psi                                                                              |
| Диапазон на регулиране на налягането | 0.4 MPa...1.2 MPa<br>4 бар...12 бар<br>58 psi...174 psi                                                                                    |
| Макс. нормален дебит                 | 1500 l/min                                                                                                                                 |
| Характеристики на бобината           | 24 V DC: 1,5 W                                                                                                                             |
| Работен флуид                        | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертни газове                                                                         |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)                                                                   |
| Клас на устойчивост на корозия KBK   | 2 - умерена опасност от корозия                                                                                                            |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                          |
| Температура на лагера                | -10 °C...60 °C                                                                                                                             |
| Клас за чистота на въздуха на изхода | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                           |
| Температура на флуида                | -10 °C...60 °C                                                                                                                             |

| Характеристика                | Стойност                        |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Температура на околната среда | -10 °C...60 °C                  |
| Тегло на продукта             | 3780 g                          |
| Начин на закрепване           | с крепителен винкел             |
| Пневматична връзка 1          | G1/4                            |
| Пневматична връзка 2          | G1/4                            |
| Пневматична връзка 3          | G1/2                            |
| Материал на филтъра           | PE                              |
| Материал на тялото            | Алуминиева отливка под налягане |
| Материал чаша                 | PC                              |