


Пневмоподготвяща група - комплект MSB6-3/8:12:14

Номер на част: 8233037

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Кондензотделител	напълно автоматичен
Конструктивна структура	Фиброфилтър
Макс. количество кондензат	38 ml
Защита на обвивката	Пластмасова предпазна чаша
Работно налягане	0.2 MPa...1.2 MPa 2 бар...12 бар 29 psi...174 psi
Макс. нормален дебит	900 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [5:-:3]
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	1240 g
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка 1	G3/8
Пневматична връзка 2	G3/8
Материал на уплътненията	NBR
Материал на филтъра	Боросиликатни влакна
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	PC