


Пневмоподготвяща група - комплект MSB6-AGE:C3:J2-WP

Номер на част: 8233041

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване заключване с принадлежности
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	40 Em
Кондензотделител	напълно автоматичен
Конструктивна структура	Разпределител-филтър-регулатор
Макс. количество кондензат	38 ml
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Защита на обвивката	Пластмасова предпазна чаша
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	0.2 MPa...1.2 MPa 2 бар...12 бар 29 psi...174 psi
Диапазон на регулиране на налягането	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 бар...12 бар 7.25 psi...174 psi
Макс. нормален дебит	4300 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	1910 g
Начин на закрепване	с крепителен винкел

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка 1	G3/4
Пневматична връзка 2	G3/4
Материал на филтъра	PE
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	РС