


Пневмоподготвяща група - комплект MSB6-AGE:J121:M1-WP

Номер на част: 8233045

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Фиксатор на задействието	Въртящ бутон със заключване заключване с принадлежности
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Кондензотделител	напълно автоматичен
Конструктивна структура	Филтър-регулатор омаслител
Макс. количество кондензат	38 ml
Финост на филтрация	40 Em
Макс. количество за пълнене с масло	75 cm ³
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Защита на обвивката	Пластмасова предпазна чаша
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	0.2 MPa...1.2 MPa 2 бар...12 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.1 бар...7 бар
Макс. нормален дебит	4800 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагеря	-10 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	1930 g
Начин на закрепване	с крепежен винел
Пневматична връзка 1	G3/4

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка 2	G3/4
Материал на уплътненията	NBR
Материал на филтъра	PE
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	PC