

Лимитиращ разпределител

SDK-3-PK-3

Номер на част: 8714

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	механично
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	16 l/min
Пневматична работна връзка	PK-3
Работно налягане	0 бар...8 бар
Конструктивна структура	Сачмено седло
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Номинален диаметър	0.6 mm
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Принцип на уплътняване	променлив
Вид управление	директно
Посока на потока	не е реверсивна
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...80 °C
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Сила на задействане	12 Б
Тегло на продукта	50 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	PK-3
Пневматична връзка 2	PK-3
Пневматична връзка 3	без улавяне