



Клапан за превключване на налягането VD-3-PK-3

Номер на част: 9270

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	100 l/min
Пневматична работна връзка	PK-3
Работно налягане	0.18 MPa...0.8 MPa 1.8 бар...8 бар
Номинален диаметър	2.5 mm
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	220 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	PK-3
Пневматична връзка 2	PK-3
Пневматична връзка 3	PK-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS