

## Бърз съединител SCK-PK-9-KU

Номер на част: 9390

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Номинален диаметър                           | 8 mm                                                              |
| Монтажно положение                           | произволно                                                        |
| Конструкция                                  | Преграда                                                          |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi |
| Работен флуид                                | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                    |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна работа в омаслено състояние                              |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Температура на околната среда                | -10 °C...60 °C                                                    |
| Пневматична връзка 1                         | за щекерен нипел с вътрешен Ø 9 mm с холендрова гайка             |
| Пневматична връзка 2                         | за щекерен нипел с вътрешен Ø 9 mm с гайка                        |
| Материал на холендровата гайка               | POM                                                               |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                               |
| Материал на гайките                          | POM                                                               |
| Материал свързка                             | POM                                                               |