

Адаптор
AD-G1/4-1/4NPT-I
Номер на част: 9396

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	7.95 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 бар...10 бар
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане пневматична връзка 1	11 Nm
Макс. въртящ момент на затягане пневматична връзка 2	12 Nm
Номинален въртящ момент на затягане	9.05 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	24.22 g
Пневматична връзка 1	Външна резба G1/4
Пневматична връзка 2	Вътрешна резба 1/4 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	PVC
Материал на тялото	Стомана, поцинкована