


## Бърз съединител SCK-PK-6

Номер на част: 9422

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номинален диаметър                           | 5.3 mm                                                                            |
| Монтажно положение                           | произволно                                                                        |
| Конструкция                                  | Препрада                                                                          |
| Размер на опаковката                         | 10                                                                                |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 бар...16 бар<br>0 psi...232 psi                              |
| Работен флуид                                | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:::]                                   |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна работа в омаслено състояние                                              |
| Клас на устойчивост на корозия KBK           | 1 - ниска опасност от корозия                                                     |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                 |
| Температура на околната среда                | -40 °C...150 °C                                                                   |
| Пневматична връзка 1                         | за шлаух с външен Ø 8 mm<br>за щекерен нипел с вътрешен Ø 6 mm с холендрова гайка |
| Пневматична връзка 2                         | за шлаух с външен Ø 8 mm<br>за щекерен нипел с вътрешен Ø 6 mm с гайка            |
| Материал на холендровата гайка               | Алуминиева ковка сплав, анодирана                                                 |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                                               |
| Материал на гайките                          | Стомана, поцинкована                                                              |
| Материал свързка                             | Алуминиева ковка сплав, анодирана                                                 |