

Сферичен кран QH-3/8

Номер на част: 9542

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	2/2 бистабилен
Пневматична връзка 1	G3/8
Пневматична връзка 2	G3/8
Начин на задействане	ръчен
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	7500 l/min
Номинален диаметър	12 mm
Материал на тялото	Месинг
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Съответства на стандарта	ISO 228-1
Конструктивна структура	Сферичен кран
Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN	40
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:] Инертни газове Вода - без водна пара неутрални течности други протичащи флуиди при запитване
Температура на флуида	-20 °C...150 °C
Тегло на продукта	185 g
Материал на уплътненията	FPM PTFE
Материал сачма	Месинг, хромиран
Материал на вала	Месинг