


Бързоизпускащ клапан SEU-1/4-NPT

Номер на част: 9799

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Бързо изпускане
Избор на допълнителна функция	с шумозаглушител
Пневматична връзка 1	1/4 NPT
Пневматична връзка 2	1/4 NPT
Начин на закрепване	завинтване
Стандартен номинален дебит обезвъздушаване 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	1100 l/min
Нормален дебит обезвъздушаване 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2300 l/min
Стандартен номинален дебит пълнене с въздух 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	960 l/min
Работно налягане	0.5 бар...10 бар
Температура на околната среда	-20 °C...75 °C
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Номинален диаметър	7 mm
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-20 °C...75 °C
Ниво на звуково налягане	85 dB(A)
Указание за материала	Съответствие с RoHS