

Indikační konektor MCL-230AC

Číslo dílu: 10001

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Hmotnost výrobku	12 g
Elektrické připojení	tvar A konektor podle DIN EN 175301-803
Jmenovité provozní napětí, AC	230 V
Frekvence sítě	50 Hz...60 Hz
Přípustné výkyvy napětí	-20 % / +15 %
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	PA6, vyztužený