


Ventil do panelu SVS-4-1/8

Číslo dílu: 10192

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	4/2, monostabilní
Druh ovládání	mechanick.
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	120 l/min
Pneumatický pracovní výstup	G1/8
Provozní tlak	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
Konstrukce	Píst-uložení
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob řízení	přím.
Směr proudění	není reverzibilní
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:::]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Ovládací síla	8 N
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Pneumatické připojení 3	G1/8
Pneumatické připojení 4	G1/8
Materiál víka	POM
Materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
Materiál tělesa	hliník