

Ventil pro škrcení odvětrání GRE-1/4

Číslo dílu: 10352

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	Funkce škrcení, akustický tlak
Výběr přídavné funkce	s tlumičem hluku
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Nastavovací prvek	šroub
Způsob upevnění	lze našroubovat
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	996 l/min
Normální průtok 6-> 0 barů	0 l/min...996 l/min
Provozní tlak	0 bar...10 bar
Okolní teplota	-10 °C...70 °C
Montážní poloha	libovoln.
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...70 °C
Hmotnost výrobku	25 g
Materiál závitového čepu	tvárná slitina hliníku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál seřizovacího šroubu	mosaz