


# Člen NEBO OS-1/8-NPT

Číslo dílu: 10412

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce OR („nebo“)
Připojení pneumatiky 1	NPT1/8
Pneumatické připojení 2	NPT1/8
Způsob upevnění	s průchozí dírou
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	500 l/min
Provozní tlak	1 bar...10 bar
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Jmenovitá světlost	4 mm
Montážní poloha	libovoln.
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	45 g
Pneumatické připojení 3	NPT1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR