


Vložka do přísavky OASI-40

Číslo dílu: 1048881

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Provozní tlak	0 bar...0.95 bar
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7::-]
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	2.9 g
Způsob upevnění	lze nasadit
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vložky do přísavky	PE
Lze použít vyfukovací impuls	5 bar
Montážní poloha	vnitřní vybrání