


Konektor
NECU-S-M8G4-C2
Číslo dílu: 1068198

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odpovídá normám	EN 61076-2-104
Četnost připojování	100
Výstup kabelu	rovný
Hmotnost výrobku	9.1 g
Elektrické připojení 1, konstrukce	kulat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	4
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace šroubem se šestihranem OK9
Elektrické připojení 2, připojovací technika	šroubová svorka
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	4 A
Odolnost nárazům napětí	0.8 kV
Průměr kabelu	3.5 mm...5 mm
Jmenovitý průřez vodičem	0.14 mm²...0.5 mm²
Stupeň krytí	IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-25 °C...85 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	černá
Materiál aretace šroubu	Mosaz, poniklovaná
Materiál nástrčných kontaktů	mosaz, pozlaceno