

Zakončovací odpor CACR-S-B12G5-220-PB

Číslo dílu: 1072128

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...5 V
Třída znečištění	3
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	-25 °C...80 °C
Hmotnost výrobku	11.6 g
Elektrické připojení	4 vodiče M12x1 přímý konektor
Kódování konektoru	B
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	TPE-U(PU)
Materiál nástrčných kontaktů	mosaz pozlaceno