


Ventil s pákou a kladičkou R/O-3-PK-3

Číslo dílu: 10748

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2, v klidu otevřen/zavřen, monostabilní
Druh ovládání	mechanick.
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	80 l/min
Pneumatický pracovní výstup	PK-3
Provozní tlak	0 bar...8 bar
Konstrukce	Píst-uložení
Jmenovitá světlost	2.5 mm
Způsob řízení	přím.
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Ovládací síla při základní poloze uzavřené	10 N
Ovládací síla při základní poloze otevřené	15 N
Hmotnost výrobku	18 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	PK-3
Pneumatické připojení 2	PK-3
Pneumatické připojení 3	PK-3
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	POM