

# Vidlicová koncovka SGA-M16X1,5

Číslo dílu: 10768

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	M16x1,5
Radiální odchylka +/-	5 mm
Vyrovnaní úhlu +/-	120 stupeň
Montážní poloha	libovoln.
Připojení závitem	vnější závit M16x1,5
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
max. zatížitelnost	4 kN
Hmotnost výrobku	512 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál čepu	ocel, pozinkováno
Materiál kloubové hlavice	ocel pozinkováno
Materiál pojistky	Pružinová ocel, pozinkovaná