



Pneumatický ventil|pneumaticky ovládaný ventil J-3-PK-3

Číslo dílu: 10772

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2, bistabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	100 l/min
Pneumatický pracovní výstup	PK-3
Provozní tlak	-0.9 bar...8 bar
Konstrukce	pístové šoupátko
Jmenovitá světlost	2.5 mm
Čas přepnutí	7 ms
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	75 g
Způsob upevnění	na přípojovací desku na montážní rámy s průchozí dírou volitelně:
Připojení pomocného řídicího tlaku 12	PK-3
Připojení pomocného řídicího tlaku 14	PK-3
Připojení pneumatiky 1	PK-3
Pneumatické připojení 4	PK-3
Připojení pneumatiky 5	PK-3
Materiál přípojovací desky	mosaz zesílený PPS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	plast tlakový odlitek ze zinku